

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 3-10
GTIN	4062406052645
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 10

Menet Ø: 76,2 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mmSzár négyzet  $\square$ : 39 mm

Magfurat Ø: 73,8 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	8
Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Teljes hossz L	160 mm
Magfurat Ø	73,8 mm
Menetmélység	114,3 mm
Menet / coll	10
Menetemelkedés	2,54 mm
Forgácshornok száma	8

Szár négyszög □	39 mm
Menet Ø	76,2 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetfajta	UNS
Menetméret	3-10 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró