

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 3-12
GTIN	4062406052638
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	8
Szár négyszög □	39 mm
Magfurat Ø	74,2 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Szár Ø D _s	50 mm
Menetmélység	114,3 mm
Teljes hossz L	160 mm
Forgácshornok száma	8
Menet Ø	76,2 mm
Szerszámanyag	HSS
Menet / coll	12
Menetfajta	UN
Menetméret	3-12 UN

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró