

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 5-14****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130050 5-14 |
| GTIN | 4062406053260 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------|
| Szerszámanyag | HSS |
| Forgácshornok száma | 12 |
| Menetmélység | 190,5 mm |
| Szár négyszög <input type="checkbox"/> | 44 mm |
| Szár Ø D _s | 56 mm |
| Teljes hossz L | 180 mm |
| Magfurat Ø | 125,35 mm |
| Menetemelkedés | 1,814 mm |
| Menet Ø | 127 mm |
| Menet / coll | 14 |
| Vágóélek száma Z | 12 |
| Menetfajta | UNS |
| Menetméret | 5-14 UNS |

| | |
|----------------------------|---|
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |