

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 3-14
GTIN	4062406052621
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámananyag: HSS
Menet / coll: 14
Menet Ø: 76,2 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 74,5 mm

Műszaki leírás

Szerszámananyag	HSS
Szár négyszög □	39 mm
Teljes hossz L	160 mm
Vágóélek száma Z	8
Magfurat Ø	74,5 mm
Szár Ø D _s	50 mm
Menet Ø	76,2 mm
Menetemelkedés	1,814 mm

Menet / coll	14
Menetmélység	114,3 mm
Forgácshornyok száma	8
Menetfajta	UNS
Menetméret	3-14 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró