

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 4.5/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 4.5/8-12
GTIN	4062406053185
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Magfurat $\varnothing$	115,5 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetemelkedés	2,117 mm
Menetmélység	176,2 mm
Szár $\varnothing D_s$	56 mm
Menet / coll	12
Teljes hossz L	180 mm
Vágóélek száma Z	12
Szár négyszög $\square$	44 mm
Menet $\varnothing$	117,5 mm
Forgácshornok száma	12
Menetfajta	UN
Menetméret	4.5/8-12 UN

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrés osztály	1B
Tűrés osztály	2B +0,10
Tűrés osztály	3B
Tűrés osztály	2B +0,20
Tűrés osztály	2B
Tűrés osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró