

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.1/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 2.1/8-20
GTIN	4062406053291
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 20

Menet Ø: 54 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 52,78 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	80,96 mm
Szár Ø D _s	40 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Teljes hossz L	140 mm
Vágóélek száma Z	6
Szár négyszög □	32 mm
Magfurat Ø	52,78 mm

Szerszámanyag	HSS
Forgácshornyok száma	6
Menet / coll	20
Menet Ø	54 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	2.1/8-20 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró