

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 4-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 4-12
GTIN	4062406053017
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámananyag: HSS
Menet / coll: 12
Menet Ø: 101,6 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 56 mm
Szár négyszög □: 44 mm
Magfurat Ø: 99,6 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	44 mm
Szerszámananyag	HSS
Szár Ø D _s	56 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetmélység	152,4 mm
Vágóélek száma Z	12
Menet / coll	12
Magfurat Ø	99,6 mm

Forgácshornyok száma	12
Menetemelkedés	2,11 mm
Menet Ø	101,6 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	4-12 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró