

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 4-4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 4-4
GTIN	4062406055301
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC
Szerszámananyag: HSS
Menet / coll: 4
Menet Ø: 101,6 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 56 mm
Szár négyszög □: 44 mm
Magfurat Ø: 95,11 mm

Műszaki leírás

Szerszámananyag	HSS
Menet / coll	4
Szár Ø D _s	56 mm
Menet Ø	101,6 mm
Vágóélek száma Z	12
Forgácshornok száma	12
Teljes hossz L	180 mm
Menetmélység	152,4 mm

Szár négyszög □	44 mm
Magfurat Ø	95,11 mm
Menetemelkedés	6,35 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	4-4 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró