

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.1/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 2.1/8-16
GTIN	4062406054434
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 16
Menet Ø: 54 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 40 mm
Szár négyszög □: 32 mm
Magfurat Ø: 52,6 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	6
Szár Ø D _s	40 mm
Menet Ø	54 mm
Menetmélység	80,96 mm
Szerszámanyag	HSS
Magfurat Ø	52,6 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Szár négyszög □	32 mm

Menet / coll	16
Teljes hossz L	140 mm
Forgácshornok száma	6
Menetfajta	UN
Menetméret	2.1/8-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró