

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 4.3/4-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 4.3/4-14
GTIN	4062406054335
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 14
Menet Ø: 120,65 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 56 mm
Szár négyszög □: 44 mm
Magfurat Ø: 119 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D _s	56 mm
Menet Ø	120,65 mm
Menet / coll	14
Vágóélek száma Z	12
Menetemelkedés	1,814 mm
Menetmélység	180,975 mm

Szár négyszög □	44 mm
Teljes hossz L	180 mm
Magfurat Ø	119 mm
Forgácshornyok száma	12
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	4.3/4-14 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró