

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.3/4-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 2.3/4-12
GTIN	4062406053642
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Teljes hossz L	160 mm
Magfurat Ø	67,8 mm
Forgácshornok száma	8
Menet / coll	12
Menet Ø	69,85 mm
Szerszámanyag	HSS
Vágóélek száma Z	8
Menetmélység	104,78 mm
Szár négyszög □	39 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	2.3/4-12 UN LH

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró