

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3.7/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 3.7/8-12
GTIN	4062406055233
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámananyag: HSS
Menet / coll: 12
Menet Ø: 98,425 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 56 mm
Szár négyszög □: 44 mm
Magfurat Ø: 96,4 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	12
Vágóélek száma Z	10
Teljes hossz L	180 mm
Menet Ø	98,425 mm
Szerszámananyag	HSS
Menetmélység	147,64 mm
Szár Ø D _s	56 mm
Magfurat Ø	96,4 mm

Szár négyszög □	44 mm
Menetemelkedés	2,11 mm
Forgácshornyok száma	10
Menetfajta	UN
Menetméret	3.7/8-12 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró