

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3.3/4-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 3.3/4-16
GTIN	4062406055165
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 16
Menet Ø: 95,25 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 56 mm
Szár négyszög □: 44 mm
Magfurat Ø: 93,75 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	180 mm
Magfurat Ø	93,75 mm
Menet / coll	16
Menetmélység	142,88 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Menet Ø	95,25 mm
Vágóélek száma Z	10
Szár négyszög □	44 mm

Forgácshornyak száma	10
Szár Ø D _s	56 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetfajta	UN
Menetméret	3.3/4-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró