

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 5-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 5-14
GTIN	4062406055523
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 14

Menet Ø: 127 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 125,35 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	12
Szár négyszög □	44 mm
Menet Ø	127 mm
Menet / coll	14
Forgácshoronyok száma	12
Szerszámanyag	HSS
Magfurat Ø	125,35 mm
Menetemelkedés	1,8 mm

Teljes hossz L	180 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Menetmélység	190,5 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	5-14 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró