

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 4.1/8-16****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130056 4.1/8-16 |
| GTIN              | 4062406056445   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámananyag: HSS  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 104,8 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Szár négyszög □: 44 mm  
Magfurat Ø: 103,3 mm

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Magfurat Ø            | 103,3 mm |
| Menet Ø               | 104,8 mm |
| Menet / coll          | 16       |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 56 mm    |
| Vágóélek száma Z      | 12       |
| Menetemelkedés        | 1,588 mm |
| Teljes hossz L        | 180 mm   |
| Szerszámananyag       | HSS      |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Forgácshornyok száma       | 12  |
| Szár négyszög □            | 44 mm                                     |
| Menetmélység               | 157,16 mm                                 |
| Menetfajta                 | UN-LH                                     |
| Menetméret                 | 4.1/8-16 UN LH                            |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál       |
| Vágásirány                 | balos                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |