

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 4.1/4-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 4.1/4-12
GTIN	4062406054229
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	12
Menet / coll	12
Menetemelkedés	2,117 mm
Szár Ø D _s	56 mm
Magfurat Ø	105,9 mm
Szár négyszög □	44 mm
Szerszámanyag	HSS
Menet Ø	107,95 mm
Menetmélység	161,925 mm
Vágóélek száma Z	12
Teljes hossz L	180 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	4.1/4-12 UN LH

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró