

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 4.3/4-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 4.3/4-14
GTIN	4062406055462
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 14  
Menet Ø: 120,65 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Szár négyszög □: 44 mm  
Magfurat Ø: 119 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	120,65 mm
Teljes hossz L	180 mm
Forgácshoronyok száma	12
Menet / coll	14
Vágóélek száma Z	12
Szár négyszög □	44 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	180,975 mm

Magfurat Ø	119 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	4.3/4-14 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró