

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.3/4-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 3.3/4-8
GTIN	4062406054076
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 8

Menet Ø: 95,25 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 92,3 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	3,175 mm
Forgácshornyok száma	10
Magfurat Ø	92,3 mm
Menet Ø	95,25 mm
Menetmélység	142,88 mm
Vágóélek száma Z	10
Szár Ø D _s	56 mm

Szerszámanyag	HSS
Menet / coll	8
Szár négyszög □	44 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	3.3/4-8 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró