

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.1/4-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 3.1/4-8
GTIN	4062406053888
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 8
Menet Ø: 82,55 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 79,5 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	50 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szerszámanyag	HSS
Menet / coll	8
Vágóélek száma Z	8
Menet Ø	82,55 mm

Szár négyszög □	39 mm
Menetmélység	123,83 mm
Forgácshornokok száma	8
Magfurat Ø	79,5 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	3.1/4-8 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró