

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 5-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 5-16
GTIN	4062406055516
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Teljes hossz L	180 mm
Menetmélység	190,5 mm
Menet Ø	127 mm
Magfurat Ø	125,5 mm
Szár Ø D _s	56 mm
Menet / coll	16
Menetemelkedés	1,588 mm
Vágóélek száma Z	12
Forgácshornyok száma	12
Szerszámanyag	HSS
Szár négyszög □	44 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	5-16 UN

Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró