

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3.7/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 3.7/8-12
GTIN	4062406056360
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámananyag: HSS  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 98,425 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Szár négyszög □: 44 mm  
Magfurat Ø: 96,4 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Szerszámananyag	HSS
Vágóélek száma Z	10
Menet Ø	98,425 mm
Forgácshornyok száma	10
Teljes hossz L	180 mm
Magfurat Ø	96,4 mm
Szár négyszög □	44 mm

Menetmélység	147,64 mm
Menetemelkedés	2,11 mm
Menet / coll	12
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	3.7/8-12 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró