

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 3-12
GTIN	4062406054892
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szár $\varnothing D_s$	50 mm
Menet $\varnothing$	76,2 mm
Teljes hossz L	160 mm
Forgácshornok száma	8
Menetmélység	114,3 mm
Magfurat $\varnothing$	74,2 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár négyszög $\square$	39 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Vágóélek száma Z	8
Menet / coll	12
Menetfajta	UN
Menetméret	3-12 UN

Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró