

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.5/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 3.5/8-12
GTIN	4062406054007
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Menet / coll	12
Szár négyszög □	44 mm
Vágóélek száma Z	10
Szár Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Menetmélység	138,11 mm
Menet Ø	92,075 mm
Magfurat Ø	90,1 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Teljes hossz L	180 mm
Forgácshornyok száma	10
Szerszámanyag	HSS
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	3.5/8-12 UN LH

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró