

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3.3/4-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 3.3/4-8
GTIN	4062406055202
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 8

Menet Ø: 95,25 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 92,3 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	142,88 mm
Magfurat Ø	92,3 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Menet Ø	95,25 mm
Szár négyszög □	44 mm
Menet / coll	8
Teljes hossz L	180 mm
Szár Ø D _s	56 mm

Forgácshornyok száma	10
Szerszámanyag	HSS
Vágóélek száma Z	10
Menetfajta	UN
Menetméret	3.3/4-8 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró