

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.1/2-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 2.1/2-18
GTIN	4062406054625
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 18
Menet Ø: 63,5 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 62,3 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	63,5 mm
Szerszámanyag	HSS
Menet / coll	18
Menetmélység	95,25 mm
Teljes hossz L	160 mm
Forgácshornyok száma	6
Menetemelkedés	1,411 mm
Vágóélek száma Z	6

Magfurat Ø	62,3 mm
Szár négyszög □	39 mm
Szár Ø D _s	50 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	2.1/2-18 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró