

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 4.1/4-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 4.1/4-14
GTIN	4062406055349
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 14
Menet Ø: 107,95 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 56 mm
Szár négyszög □: 44 mm
Magfurat Ø: 106,3 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	107,95 mm
Vágóélek száma Z	12
Szár négyszög □	44 mm
Teljes hossz L	180 mm
Magfurat Ø	106,3 mm
Szerszámanyag	HSS
Forgácshornyok száma	12
Menetemelkedés	1,814 mm

Menet / coll	14
Szár Ø D _s	56 mm
Menetmélység	161,925 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	4.1/4-14 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró