

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.3/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 2.3/8-12
GTIN	4062406053451
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	50 mm
Menetmélység	90,49 mm
Menet Ø	60,325 mm
Magfurat Ø	58,3 mm
Szerszámanyag	HSS
Forgácshornyok száma	6
Menetemelkedés	2,117 mm
Teljes hossz L	160 mm
Vágóélek száma Z	6
Szár négyszög □	39 mm
Menet / coll	12
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	2.3/8-12 UN LH

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró