

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3.1/4-4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 3.1/4-4
GTIN	4062406056155
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 4

Menet Ø: 82,55 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 50 mm

Szár négyszög □: 39 mm

Magfurat Ø: 76,06 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	160 mm
Szerszámanyag	HSS
Menet Ø	82,55 mm
Menetmélység	123,83 mm
Menetemelkedés	6,35 mm
Menet / coll	4
Forgácshornyok száma	8
Magfurat Ø	76,06 mm

Vágóélek száma Z	8
Szár Ø D _s	50 mm
Szár négyszög □	39 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	3.1/4-4 UNC LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró