

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.5/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 2.5/16-16
GTIN	4062406055684
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 16

Menet Ø: 58,737 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 45 mm

Szár négyszög □: 35 mm

Magfurat Ø: 57,3 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	16
Menetmélység	88,11 mm
Szár négyszög □	35 mm
Szerszámanyag	HSS
Menet Ø	58,737 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szár Ø D _s	45 mm
Forgácshornok száma	6

Vágóélek száma Z	6
Menetemelkedés	1,588 mm
Magfurat Ø	57,3 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	2.5/16-16 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró