

HOLEX®**Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatornákkal, SK 50 rövid, Befogási Ø D1: 10 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300305 10
GTIN	4045197701268
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Balluffchip furattal.

Hűtőcsatornákkal.**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz.

Szabvány: DIN 6359

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: ADB

Hűtőcsatorna furat: Nem zárható

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min⁻¹-nél

A-méret kinyúlási hossz: 63 mm

Külső Ø D: 35 mm

Tartalék felfogó csavar 309900: 10

Műszaki leírás

Tartalék felfogó csavar 309900	10
Befogási Ø D ₁	10 mm

A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Külső Ø D	35 mm
Befogó	SK 50 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC

Tartozék

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308812 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308810 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
	308615 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B
Meredekkúphoz 50

Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint
Meredekkúphoz 50 SK

308820 50

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50

308785 50

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50

308620 50

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 50

308700 50

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50

308610 50

Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint
Meredekkúphoz 50 SK

308830 50

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50

308660 50