

HOLEX®
Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatornákkal, SK 50 rövid, Befogási Ø D1: 25 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	300305 25
GTIN	4045197701329
Árucikk kategória	32A

Leírás
Kivitel:

Balluffchip furattal.

Hűtőcsatornákkal.
Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz.

Szabvány: DIN 6359

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: ADB

Hűtőcsatorna furat: Nem zárható

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min⁻¹-nél

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Külső Ø D: 65 mm

Tartalék felfogó csavar 309900: 25

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	25 mm
Tartalék felfogó csavar 309900	25
A-méret kinyúlási hossz	80 mm

Külső Ø D	65 mm
Befogó	SK 50 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC

Tartozék

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308830 50

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308820 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308812 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308810 50
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50