

**Garant****Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal és megerősített fallal, HSK-A 63 A = 120, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308297 10
GTIN	4045197701589
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm.
- HSS-hez és HM-hez.
- Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
- Balluffchip furattal.
- Üveggyönggyel szórt.
- Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

**Előny:**

**Optimalizált szerkezet. Vibrációcsillapító hatású, jobb munkadarab felület, kíméletes az orsóval és szerszámmal.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Különleges tartozék:**

Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302416 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 304755 sz.

Hűtőcsatorna furat: Zárható

Befogási Ø D<sub>1</sub>: 10 mm

A-méret kinyúlási hossz: 120 mm

Külső Ø D: 52,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 24 mm

Ø D<sub>3</sub>: 32,7 mm

## Műszaki leírás

Ø D <sub>3</sub>	32,7 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	52,5 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Befogó	HSK-A 63 A = 120
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Alapszekrény	354290
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1