

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal és megerősített fallal, SK 50 rövid,
Befogási Ø D1: 6 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302322 6
GTIN	4045197701022
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**
- **Nagy hőállóságú acél.**
- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.**
- **HSS-hez és keményfémhez.**
- **Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!)**
- **Balluffchip furattal.**
- **Üveggyönggyel szórt.**

Előny:

A megerősített kivitelnek köszönhetően

- **jobb forgácsolási eredmények érhetőek el (előtolás, fogásvételi mélység).**
- **jobb munkadarab felületek jönnek létre (vibráció csillapító hatású).**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz.

Hűtőcsatorna furat: Zárható

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Külső Ø D: 27,7 mm

Ø D₂: 21 mm

L₁: 42,5 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogási Ø D ₁	6 mm
L ₁	42,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Külső Ø D	27,7 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Befogó	SK 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Befogó szabvány	DIN 69871
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Alap szerszámbefogó SK-hoz Kúpos szár 50 SK	354225 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354236 6-9
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
	302414 20/6

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül,
hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 20/6 mm

Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Meredekkúphoz 50 SK	308830 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Meredekkúphoz 50 SK	308820 50
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308810 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308812 50
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50