



Maró rögzítőcsavar átfúrt, DIN 6367, Tüske Ø-höz: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	309861 16
GTIN	4250122674177
Árucikk kategória	30N

Leírás

Felhasználás:

Feltűzhető marók rögzítéséhez.

A hűtőfolyadék eljuttatása az oldalsó furatokon keresztül.

Figyelem:

Kompatibilis a

- **HSK, PSC csatlakozóval.**
- **SK és BT csatlakozás csak ADB alakú befogóval.**

Műszaki leírás

Pofavastagság	6 mm
Fej Ø	20 mm
Menet M	M8
Menethossz	16 mm
Tüske Ø-höz	16 mm
Szabvány	DIN 6367

Termék fajtája

Rögzítőcsavar