

**Garant****Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal és megerősített fallal, HSK-A 63 rövid,  
Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308296 20
GTIN	4045197701534
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm.
- HSS-hez és HM-hez.
- Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
- Balluffchip furattal.
- Üveggyönggyel szórt.
- Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

**Előny:**

**Optimalizált szerkezet. Vibrációcsillapító hatású, jobb munkadarab felület, kíméletes az orsóval és szerszámmal.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Különleges tartozék:**

Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302416 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 304755 sz.

Hűtőcsatorna furat: Zárható

Befogási Ø D<sub>1</sub>: 20 mm

A-méret kinyúlási hossz: 75 mm

Külső Ø D: 43,1 mm

Ø D<sub>2</sub>: 35,5 mm

## Műszaki leírás

Ø D <sub>2</sub>	35,5 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	75 mm
Külső Ø D	43,1 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Alapszekrény	354290
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20