

Garant**Tartó Weldon szárakhoz, hengeres, karcsú, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300415 10
GTIN	4045197701800
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hengeres tartó Weldon szárral és két rögzítőcsavarral szerszámok befogásához. Ø6 mm átmenő furattal **belső hűtéshez**.

Kivitel:

Szorítócsavar kivitele: M10 × 1 – TX 20

Előny:

Kevés zavaró kontúr a karcsú felépítésnek és a változó befogási hosszoknak köszönhetően.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Tartalom:

Inkluzív 300416 sz. rögzítőcsavar.

Műszaki leírás

L ₁	40 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Teljes hossz L	150 mm
Ø D ₂	18 mm
Külső Ø D	20 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 30	308610 30
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Szorítócsavar mikro befogóhoz Menetméret M10	300416 M10
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
	308801 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített
Meredekkúphoz 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban
DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50

308820 50

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 30

308760 30

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40

308600 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban
DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50

308760 50

Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308625 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50

308795 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz
50

308615 50

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 50

308720 50

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50

308600 50

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz
40

308802 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz
40

308806 40