

Garant**Tartó Weldon szárakhoz, hengeres, karcsú, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300415 18
GTIN	4045197701848
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hengeres tartó Weldon szárral és két rögzítőcsavarral szerszámok befogásához. Ø6 mm átmenő furattal **belső hűtéshez**.

Kivitel:

Szorítócsavar kivitele: M14 × 1 – SKT 5

Előny:

Kevés zavaró kontúr a karcsú felépítésnek és a változó befogási hosszoknak köszönhetően.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Tartalom:

Inkluzív 300416 sz. rögzítőcsavar.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	156 mm
Ø D ₂	28 mm
Befogási Ø D ₁	18 mm
L ₁	100 mm
Külső Ø D	25 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 30	308610 30
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30	308785 30

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Szorítócsavar mikro befogóhoz Menetméret M14	300416 M14
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40