

Garant**Tartó Weldon szárakhoz, hengeres, karcsú, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300415 20
GTIN	4045197701855
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hengeres tartó Weldon szárral és két rögzítőcsavarral szerszámok befogásához. Ø6 mm átmenő furattal **belső hűtéshez**.

Kivitel:

Szorítócsavar kivitele: M16 × 1 – SKT 5

Előny:

Kevés zavaró kontúr a karcsú felépítésnek és a változó befogási hosszoknak köszönhetően.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Tartalom:

Inkluzív 300416 sz. rögzítőcsavar.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	160 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	31 mm
L ₁	100 mm
Külső Ø D	32 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
	308830 50

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50

Szorítócsavar mikro befogóhoz Menetméret M16	300416 M16
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 30	308610 30
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40