

**Garant****Tartó Weldon szárahhoz, hengeres, karcsú, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300415 8
GTIN	4045197700896
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres tartó Weldon szárral és két rögzítőcsavarral szerszámok befogásához. Ø6 mm átmenő furattal **belső hűtéshez**.

**Kivitel:**

Szorítócsavar kivitele: M8 x 0,75 – TX 15

**Előny:**

Kevés zavaró kontúr a karcsú felépítésnek és a változó befogási hosszoknak köszönhetően.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Tartalom:**

Inkluzív 300416 sz. rögzítőcsavar.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
L <sub>1</sub>	40 mm
Teljes hossz L	150 mm
Külső Ø D	20 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

## Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Szorítócsavar mikro befogóhoz Menetméret M8	300416 M8
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 30	308610 30
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50