

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER szorítópatron, ER 11, Névleges befogási Ø d: 2,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308881 2,5
GTIN	2050001767639
Árucikk kategória	39Y

**Leírás****Kivitel:**

Edzett és köszörült.

**Korrózióvédelem:** A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.**Előny:**

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

**Figyelem:**A **befogó Ø áthidalás mindenkor max. 1 mm-rel kisebb**, pl. Ø 10 – 9 mm, **kivéve az Ø 1, 1,5 és 2 (itt csak 0,5 mm)**.**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	2,5 mm
Befogó	ER 11
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Típus	4008 E
Külső Ø D	11,3 mm
Teljes hossz L	18 mm

Termék fajtája

Befogófej sima