

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER szorítópatron tömítéssel, ER 20, Névleges befogási Ø d: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308916 10
GTIN	2050001767882
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.**Előny:**

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:A belső hűtéshez való **tömítéssel** (60 bar-ig használható) csak a névleges méret fogható be.**Hasonló,** mint az ISO 15488-A.**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	10 mm
Befogó	ER 20
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Típus	427 E
Külső Ø D	20,7 mm
Teljes hossz L	31,5 mm

Termék fajtája

Befogófej sima