

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER szorítópatron tömítéssel, ER 16, Névleges befogási Ø d: 8mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 308906 8      |
| GTIN              | 2050001767424 |
| Árucikk kategória | 39Y           |

**Leírás****Kivitel:**

Edzett és köszörült.

**Korrózióvédelem:** A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

**Előny:**

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

**Figyelem:**

A belső hűtéshez való **tömítéssel** (60 bar-ig használható) csak a névleges méret fogható be.

**Hasonló,** mint az ISO 15488-A.

**Műszaki leírás**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Névleges befogási Ø d | 8 mm        |
| Befogó                | ER 16       |
| Szabvány              | ISO 15488-A |
| Körfutási pontosság   | ≤ 5 µm      |
| Típus                 | 425 E       |
| Külső Ø D             | 16,7 mm     |
| Teljes hossz L        | 27,5 mm     |

Termék fajtája

Befogófej sima