

**ER szorítópatron tömítéssel, ER 16, Névleges befogási Ø d: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308906 9
GTIN	2050001768100
Árucikk kategória	39Y

**Leírás****Kivitel:**

Edzett és köszörült.

**Korrózióvédelem:** A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

**Előny:**

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

**Figyelem:**

A belső hűtéshez való **tömítéssel** (60 bar-ig használható) csak a névleges méret fogható be.

**Hasonló**, mint az ISO 15488-A.

**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	9 mm
Befogó	ER 16
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Típus	425 E
Külső Ø D	16,7 mm
Teljes hossz L	27,5 mm

Termék fajtája

Befogófej sima