

**FAHRION®**  
FAHREZEUGE PROTECT**ER szorítópatron, ER 20, Névleges befogási Ø d: 1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308911 1
GTIN	2050001767813
Árucikk kategória	39Y

**Leírás****Kivitel:**

Edzett és köszörült.

**Korrózióvédelem:** A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.**Előny:**

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

**Figyelem:**A **befogó Ø áthidalás mindenkor max. 1 mm-rel kisebb**, pl. Ø 10 – 9 mm, **kivéve az Ø 1, 1,5 és 2 (itt csak 0,5 mm)**.**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	1 mm
Befogó	ER 20
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Típus	428 E
Külső Ø D	21 mm
Teljes hossz L	31,5 mm

Termék fajtája

Befogófej sima