


FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER szorítópatron, ER 32, Névleges befogási Ø d: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308981 5
GTIN	2050001767059
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.**Előny:**

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A befogó Ø áthidalás mindenkor max. 1 mm-rel kisebb, pl. Ø 10 – 9 mm, kivéve az Ø 1, 1,5 és 2 (itt csak 0,5 mm).

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	5 mm
Befogó	ER 32
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Típus	470 E
Külső Ø D	33 mm
Teljes hossz L	40 mm

Termék fajtája

Befogófej sima