


**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER szorítópatron, ER 40, Névleges befogási Ø d: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308990 4
GTIN	2050001768032
Árucikk kategória	39Y

**Leírás****Kivitel:**

Edzett és köszörült.

**Korrózióvédelem:** A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.**Előny:**

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

**Figyelem:**

A befogó Ø áthidalás mindenkor max. 1 mm-rel kisebb, pl. Ø 10 – 9 mm, kivéve az Ø 1, 1,5 és 2 (itt csak 0,5 mm).

**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	4 mm
Befogó	ER 40
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Típus	472 E
Külső Ø D	41 mm
Teljes hossz L	46 mm

Termék fajtája

Befogófej sima