

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER szorítópatron, ER 32, Névleges befogási Ø d: 14mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 308981 14 |
| GTIN | 2050001766526 |
| Árucikk kategória | 39Y |

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.**Előny:**

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A befogó Ø áthidalás mindenkor max. 1 mm-rel kisebb, pl. Ø 10 – 9 mm, kivéve az Ø 1, 1,5 és 2 (itt csak 0,5 mm).

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-------------|
| Névleges befogási Ø d | 14 mm |
| Befogó | ER 32 |
| Szabvány | ISO 15488-B |
| Körfutási pontosság | ≤ 5 µm |
| Típus | 470 E |
| Külső Ø D | 33 mm |
| Teljes hossz L | 40 mm |

Termék fajtája

Befogófej sima