

HOLEX**LED-es akkus munkalámpa, Típus: 360****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081543 360
GTIN	4062406056858
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

LED-es akkus munkalámpa billenthető lámpafejjel, forgógombbal a fokozatmentes fényerő szabályozáshoz. Az áttetsző fedél vakításmentes 360°-os megvilágításhoz. Talp integrált mágnessel és felakasztó kampóval.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőkábel és hálózati adapter.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 54
Égő, cserélhető	nem
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Fényáram	60 - 1000 lm
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Világítási idő	1,5 óra
Égő	LED modul
ATEX zóna	Nincs
Súly	470 g
Teljes hossz	260 mm
Termék fajtája	Munkalámpa