

HOLEX**Akkus LED-es ceruzalámpa, Típus: 170****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081579 170
GTIN	4062406056872
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

LED-es akkus ceruzalámpa fő- és spotlámpával és csiptetővel, erős rögzítőmágnessel. 360°-ban forgatható gömbcsuklós mágneses alap.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

USB töltőkábel.

Műszaki leírás

Fényáram	220 lm
Világítási idő	2,5 óra
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
ATEX zóna	Nincs
Súly	83 g

Akkumulátor kapacitás	1,1 Ah
Égő	LED modul
Fényáram 2 fokozat	80 lm
IP védettségi osztály	IP 20
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Teljes hossz	170 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Teljes szélesség	20 mm
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Zseblámpa