

Garant**Rögzítőcsavar Belső hűtéssel, Tüske Ø-höz: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	575096 16
GTIN	4062406057053
Árucikk kategória	53D

Leírás**Kivitel:**

Rögzítőcsavar (horganyzott) belső hatszöggel. **Hűtőfolyadék furatokkal.**

Felhasználás:

GARANT kefekorongok és tárcsakefék befogásához. **Ügyeljen a nyomatékra.**

Műszaki leírás

Ajánlott meghúzási nyomaték	15 Nm
Tüske Ø-höz	16 mm
Kulcsnyílás	6 mm
Fej Ø	20 mm
Menet M	M8
Fej vastagsága K	13 mm
Termék fajtája	Rögzítőcsavar

